

Garant**Masă mobilă T9, Tip: T94****Date comandă**

Numărul de comandă	918550 T94
GTIN	4045197612137
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

2 platforme de încărcare.

Etajul median este disponibil ca accesoriu. Platforma din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Construcție sudată din oțel.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă	500 kg
Înălțime	925 mm
Tip	T94
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Lățime	1190 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare superioară	925 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Ø roții	200 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Adâncime	609 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Greutate	49 kg
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Raft intermediar pentru masă mobilă T9 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 600 mm	918575 600
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP4	918580 SP4
Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581