

Garant**Cărucior cu mâner de împingere T3, Tip: T34****Date comandă**

Numărul de comandă	918520 T34
GTIN	4045197611895
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

1 platformă de încărcare.

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Panou perforat Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	500 kg
---------------------	--------

Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
Greutate	34,4 kg
Ø roții	200 mm
Înălțime	990 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Lățime	1120 mm
Standard	EN 1757-3
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Tip	T34
Adâncime	609 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere

Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP4	918580 SP4