

Garant**Masă mobilă T9, Tip: T96****Date comandă**

Numărul de comandă	918550 T96
GTIN	4045197612144
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

2 platforme de încărcare.

Etajul median este disponibil ca accesoriu. Platforma din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Construcție sudată din oțel.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Standard	EN 1757-3
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Ø roții	200 mm
Capacitate portantă maximă	500 kg
Adâncime	709 mm
Înălțime	925 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	925 mm
Greutate	54 kg
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Tip	T96
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Lățime	1190 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP5	918580 SP5
Raft intermediar pentru masă mobilă T9 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 700 mm	918575 700