

**Garant****Cărucior de montaj, Tip: TB3/0****Date comandă**

Numărul de comandă	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Cadru stabil din țevă de oțel sudată. Pentru atașarea modulară a șinelor portante pentru cutiile de depozitare deschise. Posibilitate de utilizare bilaterală, pot fi atașate 8 șine portante pe fiecare parte (respectați înălțimile de utilizare ale cutiilor). Șinele portante pot fi fixate la intervale de 50 mm și au o capacitate portantă de 30 kg. Cu mâner de împingere Haptoprene® din două componente. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

**Livrare:**

Gol.

**Culoare:**Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Lățime	1225 mm
Adâncime utilă	700 mm

Lățime utilă	1000 mm
Greutate	27,2 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Înălțime	1200 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Intervale de suspendare	50 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Adâncime	710 mm
Tip	TB3/0
Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții	125 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Tip produs	Cărucior pentru materiale