

**Garant****Masă mobilă T9, Tip: T98****Date comandă**

Numărul de comandă	918550 T98
GTIN	4045197612151
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

2 platforme de încărcare.

Etajul median este disponibil ca accesoriu. Platforma din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Construcție sudată din oțel.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Accesorii opționale:**

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

**Culoare:**

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Standard	EN 1757-3
Ø roții	200 mm
Tip	T98
Înălțime	925 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Capacitate portantă maximă	500 kg
Înălțime platformă de încărcare superioară	925 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncime	809 mm
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	1390 mm
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Greutate	64 kg
Tip produs	Mese mobile

## Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Raft intermediar pentru masă mobilă T9 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 800 mm	918575 800
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP6	918580 SP6