

Garant**Cărucior cu mâner de împingere T3, Tip: T38****Date comandă**

Numărul de comandă	918520 T38
GTIN	4045197612113
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

1 platformă de încărcare.

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Panou perforat Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
-----------------------------------	--------

Standard	EN 1757-3
Tip	T38
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă	500 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Lățime	1320 mm
Înălțime	990 mm
Greutate	41 kg
Ø roții	200 mm
Adâncime	809 mm
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere

Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP6	918580 SP6