

**Garant****Cărucior de montaj, Tip: TB3/90****Date comandă**

Numărul de comandă	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Cadru stabil din țevă de oțel sudată. Pentru atașarea modulară a șinelor portante pentru cutiile de depozitare deschise. Posibilitate de utilizare bilaterală, pot fi atașate 8 șine portante pe fiecare parte (respectați înălțimile de utilizare ale cutiilor). Șinele portante pot fi fixate la intervale de 50 mm și au o capacitate portantă de 30 kg. Cu mâner de împingere Haptoprene® din două componente. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

**Livrare:**

Echipat cu 12× șină suport cod 918584 măr. TB3, 54× cutii deschise pentru depozitare roșii cod 963321 măr. SB5 și 36× cutii deschise pentru depozitare albastre cod 963321 măr. SB4.

**Culoare:**

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Număr de role de ghidaj cu frână	2
----------------------------------	---

Capacitate portantă maximă	250 kg
Înălțimea utilă	900 mm
Adâncime utilă	700 mm
Lățime	1225 mm
Număr de cutii de depozitare deschise	90
Înălțime	1200 mm
Greutate	27,2 kg
Lățime utilă	1000 mm
Adâncime	710 mm
Intervale de suspendare	50 mm
Tip	TB3/90
Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții	125 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Tip produs	Cărucior pentru materiale

## Accesorii

Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK
Șină portantă pentru cărucior de montaj Recomandat pentru tipul TB3	918584 TB3
Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE
Cutie de depozitare deschisă PEindividuală Tip SB5	963321 SB5
Cutie de depozitare deschisă PEindividuală Tip SB4	963321 SB4
Cărucior de montaj Tip TB3/0	918583 TB3/0