

Garant**Mese mobile T5, Tip: T54****Date comandă**

Numărul de comandă	918530 T54
GTIN	4045197611840
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

2 suprafețe de încărcare.

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Raft intermediar Cod 918570; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg
Ø roții	125 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime	1020 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Adâncime	509 mm
Tip	T54
Lățime	980 mm
Greutate	34 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP2	918580 SP2
Sertar suplimentar pentru masă mobilă Tip 75	918556 75
Raft intermediar pentru masă mobilă T5 și T7 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 500 mm	918570 500