

Garant**Cărucior cu niveluri TS9 cu 4 platforme de încărcare, Tip: TS96****Date comandă**

Numărul de comandă	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, raft din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificat la intervale de 130 mm. Mâner montat lateral cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Fund suplimentar Cod 918577; panou din tablă perforată Cod 918580.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățime	1225 mm
--------	---------

Ø roții	200 mm
Înălțime	1835 mm
Mâner de împingere	da
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Standard	EN 1757-3
Capacitate portantă per raft	85 kg
Tip	TS96
Capacitate portantă totală	500 kg
Materialul roții	Cauciuc masiv
Greutate	76 kg
Intervale de reglare pe înălțime	130 mm
Adâncime	710 mm
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	130 mm
Tip produs	Cărucioare cu niveluri

Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Fund intermediar pentru căruciorul cu niveluri TS9 pentru înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 700 mm	918577 700
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP5	918580 SP5