

Garant**Mese mobile T5, Tip: T56****Date comandă**

Numărul de comandă	918530 T56
GTIN	4045197611857
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

2 suprafețe de încărcare.

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Raft intermediar Cod 918570; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățime	1130 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Adâncime	609 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Greutate	42 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Standard	EN 1757-3
Tip	T56
Ø roții	125 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Înălțime	1020 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP3	918580 SP3
Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Raft intermediar pentru masă mobilă T5 și T7 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 600 mm	918570 600
Sertar suplimentar pentru masă mobilă Tip 75	918556 75