

**Garant****Cărucior cu niveluri TS9 cu 4 platforme de încărcare, Tip: TS98****Date comandă**

Numărul de comandă	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel, raft din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificat la intervale de 130 mm. Mâner montat lateral cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

**Standard:****EN 1757-3****Accesorii opționale:**

Fund suplimentar Cod 918577; panou din tablă perforată Cod 918580.

**Culoare:**

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă totală	500 kg
----------------------------	--------

Ø roții	200 mm
Greutate	91 kg
Lățime	1390 mm
Standard	EN 1757-3
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Capacitate portantă per raft	95 kg
Înălțime	1835 mm
Mâner de împingere	da
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Materialul roții	Cauciuc masiv
Tip	TS98
Număr de roți fixe fără frână	2
Intervale de reglare pe înălțime	130 mm
Adâncime	810 mm
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	130 mm
Tip produs	Cărucioare cu niveluri

## Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Fund intermediar pentru căruciorul cu niveluri TS9 pentru înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 800 mm	918577 800
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP6	918580 SP6