

Garant**Mese mobile T7, Tip: T76****Date comandă**

Numărul de comandă	918540 T76
GTIN	4045197611871
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

3 suprafețe de încărcare.

Raftul median poate fi fixat pe 3 niveluri. Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Adâncime	609 mm
----------	--------

Înălțime platformă de încărcare mijlocie	522 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Standard	EN 1757-3
Capacitate portantă pe platforma mijlocie	80 kg
Ø roții	125 mm
Lățime	1130 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Tip	T76
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Înălțime	1020 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Greutate	58 kg
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Sertar suplimentar pentru masă mobilă Tip 75	918556 75
Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP3	918580 SP3
Raft intermediar pentru masă mobilă T5 și T7 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 600 mm	918570 600