



Cărucior cu mâner de împingere, Tip: 2500



Date comandă

Numărul de comandă	919800 2500
GTIN	4017976025001
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Materialul roții	TPE
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Standard	EN 1757-3
Tip	2500
Capacitate portantă	500 kg

Înălțime	948 mm
Greutate	23 kg
Ø roții	160 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Înălțimea platformei de încărcare	228 mm
Lățime	975 mm
Adâncime	509 mm
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere