

Garant**Masă mobilă T9, Tip: T92****Date comandă**

Numărul de comandă	918550 T92
GTIN	4045197612120
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

2 platforme de încărcare.

Etajul median este disponibil ca accesoriu. Platforma din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Construcție sudată din oțel.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Tip	T92
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Ø roții	125 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Înălțime	850 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Adâncime	509 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	1040 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Standard	EN 1757-3
Greutate	33 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Sertar suplimentar pentru masă mobilă Tip 75	918556 75
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP2	918580 SP2
Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Raft intermediar pentru masă mobilă T9 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 500 mm	918575 500