



Cărucior cu mâner de împingere, Tip: 2501



Date comandă

Numărul de comandă	919800 2501
GTIN	4017976025018
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Standard	EN 1757-3
Ø roții	200 mm
Lățime	1125 mm
Capacitate portantă	600 kg
Materialul roții	TPE
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm

Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
Înălțime	990 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Tip	2501
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	27 kg
Adâncime	609 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere