

**Garant****Cărucior cu mâner T1, Tip: T12****Date comandă**

Numărul de comandă	918500 T12
GTIN	4045197612007
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu opritor) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Culoare:**

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Tip	T12
Greutate	15 kg

Capacitate portantă	250 kg
Înălțime	900 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Standard	EN 1757-3
Lățime	860 mm
Lățimea platformei de încărcare	600 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții	125 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Adâncime	509 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de apucare