

**Garant****Mandrină scurtă Forma AD, SK 50, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Clasa articolului	31B

**Descriere****Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Sablat cu nisip și șlefuit.

- **Formă constructivă subțire.**
- **Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.**
- **Cupluri optime pe sculă.**

**Livrare:**

**Cheie de strângere Torx®** cu mâner tip T inclusă, **pentru o putere mare la strângere.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	1 - 16 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Tip constructiv	subțire
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	SK 50

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă