

**Mandrină scurtă Forma A, SK 50, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Clasa articolului	32K

**Descriere****Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.  
Brunat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Livrare:**

**Cheie de strângere Torx®** cu mâner tip T inclusă, **pentru o putere mare la strângere.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	≤ 50 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină scurtă