

**TMSERROR, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Clasa articolului	32K

**Descriere****Execuție:**

Pentru rotație la dreapta și la stânga. Filet interior pentru strângere manuală.

**Aplicație:**

Fixarea burghiilor, adâncitoarelor și alezoarelor pe mașinile tip CNC.

**Livrare:**

Inclusiv cheie de strângere pentru Torx® cu mâner tip T, pentru un contact optim la strângere.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	85 mm
Ø exterior D	56 mm
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Cheie pentru strângere de schimb	SW6
Suport	SK 50
Normă pentru suport	DIN 2080
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 50 μm
Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm

Tip produs

Mandrină scurtă