

**TMSERROR, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Clasa articolului	32K

Descriere**Execuție:**

Pentru rotație la dreapta și la stânga. Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Fixarea burghiilor, adâncitoarelor și alezoarelor pe mașinile tip CNC.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere pentru Torx® cu mâner tip T, pentru un contact optim la strângere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	85 mm
Ø exterior D	56 mm
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Cheie pentru strângere de schimb	SW6
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 2080
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 50 μm
Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

