

**Mandrină scurtă Forma A, BT 40, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Clasa articolului	32K

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

- **Design subțire.**
- **Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.**
- **Cupluri optime pe sculă.**

Livrare:

Inclusiv cu **cheie de strângere.**

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	95 mm
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Ø exterior D	50 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 50 μm
Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă