

Garant**Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 63, Gama de prindere: 0,5-13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307725 0,5-13
GTIN	4045197931870
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- **Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.**
 - **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- Cu răcire interioară până la max. 50 bari.
Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Design subțire.**
 - **Alimentare precisă cu lichid de răcire a sculelor cu RI.**
 - **Cuplu optim pe sculă.**

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Tip constructiv	subțire
Lungime activă dimensiune A	101 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Gama de prindere	0,5 - 13 mm
Ø exterior D	43 mm
Suport	HSK-A 63

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă