

Garant**Mandrină scurtă, PSC 63, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- Pentru rotație la dreapta și la stânga.
- Sablat cu nisip.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Livrare:

Cu cheie de strângere Torx®.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	93,1 mm
Ø exterior D	50 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă