

Garant**Mandrină scurtă, VDI 30, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- Alimentare cu lichid de răcire prin gaura din flanșă.
- Presiune maximă a lichidului 50 bari.
- Tip GARANT cu cheie de strângere Torx® pentru o putere mare de strângere.

Aplicație:

Pe strunguri cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 16 mm
Cheie de strângere	TX25
Lungime activă l_1	90 mm
Ø exterior mandrină d_1	50,5 mm
Ref. VDI	VDI 30
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Tip produs	Mandrină scurtă de găurit VDI

