

**HOLEX****Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 63, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Clasa articolului	32K

**Descriere****Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Design subțire.
- Alimentare precisă cu lichid de răcire a sculelor cu RI.
- Cuplu optim pe sculă.

**Livrare:**

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

**Descriere tehnică**

Tip constructiv	subțire
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Lungime activă dimensiune A	104 mm
Suport	HSK-A 63
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	$\leq 50 \mu\text{m}$
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Tip produs	Mandrină scurtă