

**Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 100, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Clasa articolului	32K

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Design subțire.
- Alimentare precisă cu lichid de răcire a sculelor cu RI.
- Cuplu optim pe sculă.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	110 mm
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Tip constructiv	subțire
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 50 μm
Moment de strângere maxim $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă