

HOLEX**Poanson rotund pentru perforarea tablei cu lagăr axial sferic, Ø poansonului (Ø găurii): 45mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 834100 45 |
| GTIN | 2050001002594 |
| Clasa articolului | 86C |

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din matriță, poanson și șurub de presiune.

Cu lagăr axial sferic = pentru acționare mai ușoară cu ajutorul cheii. Prin reducerea frecării dintre poanson și șurub este necesar un efort mai mic.

Aplicație:

Pentru ștanțarea diferitelor materiale precum tabla de oțel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spații greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranțe, doze de distribuție, tablouri de bord, bazine-chiuveță, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea țevilor. Șurubul de presiune și matrița trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.

Acționare:

- Cu **cheie de șuruburi**.
- Cu **sistem hidraulic manual** Cod 834655 Ref. 1.
- Cu **pompă de mână hidraulică** Cod 834700. **De la Ø 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.**

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Notă:

- **La acționare prin scule hidraulice, se va schimba șurubul de presiune cu un bolț de tracțiune Cod 834070 (accesorii speciale).**
- **Ref. 32 și 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robinetii 1/2 inch.**

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Ø poansonului (Ø găurii) | 45 mm |
| Pentru table inox până la | 1,75 mm |
| Șurub de presiune | M16×1,5×70 |
| Mărimea cheii pentru șurubul de presiune | 24 mm |
| Ø găurii de perforat în prealabil | 17 mm |
| Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) | 2,5 mm |
| Tip produs | Sculă de perforat |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Șurub de schimb cu lagăr axial sferic pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 16/70 mm | 834060 16/70 |
| Șurub de presiune de schimb pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 16/70 mm | 834040 16/70 |
| Poanson rotund pentru perforarea tablei fără lagăr axial sferic Ø poansonului (Ø găurii) 45 mm | 834000 45 |