



Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2400



Date comandă

Numărul de comandă	919860 2400
GTIN	4017976024004
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Greutate	37 kg
Ø roții	160 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	228 mm
Tip	2400
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm

Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Materialul roții	TPE
Capacitate portantă maximă	500 kg
Adâncime	509 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime	860 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	860 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	1047 mm
Standard	EN 1757-3
Tip produs	Mese mobile