

HOLEX**Poanson cu fantă pentru perforarea tablei cu lagăr axial sferic, Ø poansonului (Ø găurii): 15,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	834160 15,2
GTIN	2050001756442
Clasa articolului	86C

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din matriță, poanson și șurub de presiune.

Cu lagăr axial sferic și poanson de fisurare, care secționează deșeul metalic în 3 părți. Astfel se poate scoate deșeul de material din matriță, fără probleme.

Aplicație:

Pentru ștanțarea diferitelor materiale precum tabla de oțel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spații greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranțe, doze de distribuție, tablouri de bord, bazine-chiuvetă, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea țevilor. Șurubul de presiune și matrița trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.

Aționare:

- Cu **cheie de șuruburi**.
- Cu **sistem hidraulic manual** Cod 834655 Ref. 1.
- Cu **pompă de mână hidraulică** Cod 834700. **De la Ø 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.**

Material:

Oțel special pentru scule, brunat.

Notă:

- **La acționare prin scule hidraulice, se va schimba șurubul de presiune cu un bolț de tracțiune Cod 834070 (accesorii speciale).**
- **Ref. 32 și 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robinetii 1/2 inch.**

Descriere tehnică

Pentru table inox până la	1 mm
Ø găurii de perforat în prealabil	9 mm
Mărimea cheii pentru șurubul de presiune	13 mm
Ø poansonului (Ø găurii)	15,2 mm
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37)	1,5 mm
Șurub de presiune	M8×1×35
Pentru fileturi de țevi armate conform DIN 40430	Pg9
Tip produs	Sculă de perforat

Accesorii

Șurub de presiune de schimb pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 8/35 mm	834040 8/35
--	-------------