



Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2401



Date comandă

Numărul de comandă	919860 2401
GTIN	4017976024011
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	1197 mm

Înălțime platformă de încărcare superioară	900 mm
Înălțime	900 mm
Materialul roții	TPE
Ø roții	200 mm
Tip	2401
Greutate	44 kg
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Adâncime	609 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Tip produs	Mese mobile