



Cărucior cu niveluri cu 4 platforme de încărcare, Tip: 8313



Date comandă

Numărul de comandă	919880 8313
GTIN	4017976083131
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, pereți frontali cu contrafișe tubulare verticale la intervale de 130 mm. Platforme din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	200 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare 3	1069 mm

Mâner de împingere	da
Capacitate portantă totală	600 kg
Standard	EN 1757-3
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime platformă de încărcare 4	1469 mm
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Materialul roții	TPE
Greutate	97 kg
Lățime	1369 mm
Tip	8313
Înălțime platformă de încărcare 1	269 mm
Înălțime platformă de încărcare 2	669 mm
Capacitate portantă per raft	90 kg
Înălțime	1800 mm
Intervale de reglare pe înălțime	100 mm
Adâncime	809 mm
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100 mm
Tip produs	Cărucioare cu niveluri