

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 4840****Date comandă**

Numărul de comandă	919870 4840
GTIN	4017976348407
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel, **tăvi impermeabile la ulei**. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile. **Tăvi impermeabile la ulei** superioare, cu margine înaltă de **150 mm**.

**Standard:****EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere**.**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Tip	4840
Materialul roții	TPE
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	1021 mm

Înălțime platformă de încărcare inferioară	207 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	829 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Greutate	42 kg
Ø roții	160 mm
Înălțime	880 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Adâncime	500 mm
Tip produs	Mese mobile