

**Cărucior rabatabil, Tip: KW11****Date comandă**

Numărul de comandă	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Cadru din țevă de oțel cu mâner rabatabil, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână).
Platformă din blat de lemn. Anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Greutate	24 kg
Înălțime rabatat	315 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime rabatat	995 mm

Înălțimea platformei de încărcare	230 mm
Ø roții	160 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
Adâncime rabatată	620 mm
Tip	KW11
Lățimea platformei de încărcare	900 mm
Materialul roții	TPE
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Tip produs	Cărucior rabatabil