

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2402****Date comandă**

Numărul de comandă	919860 2402
GTIN	4017976024028
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Ø roții	200 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțime	900 mm
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	900 mm

Materialul roții	TPE
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Adâncime	709 mm
Lățime	1197 mm
Tip	2402
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Greutate	49 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	600 kg
Tip produs	Mese mobile