

fetra[®]
...
...**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 4842****Date comandă**

Numărul de comandă	919870 4842
GTIN	4017976348421
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, **tăvi impermeabile la ulei**. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile. **Tăvi impermeabile la ulei** superioare, cu margine înaltă de **150 mm**.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere**.**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Tip	4842
Materialul roții	TPE
Greutate	52 kg

Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	248 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	870 mm
Ø roții	200 mm
Lățime	1171 mm
Înălțime	1020 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Capacitate portantă maximă	400 kg
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Adâncime	700 mm
Tip produs	Mese mobile