

**HOLEX****Poanson cu fantă pentru perforarea tablei cu lagăr axial sferic, Ø poansonului (Ø găurii): 20,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	834160 20,5
GTIN	2050000995583
Clasa articolului	86C

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din matriță, poanson și șurub de presiune.

**Cu lagăr axial sferic și poanson de fisurare**, care secționează deșeul metalic în 3 părți. Astfel se poate scoate deșeul de material din matriță, fără probleme.

**Aplicație:**

Pentru ștanțarea diferitelor materiale precum tabla de oțel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spații greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranțe, doze de distribuție, tablouri de bord, bazine-chiuvetă, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea țevilor. Șurubul de presiune și matrița trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.

**Aționare:**

- Cu **cheie de șuruburi**.
- Cu **sistem hidraulic manual** Cod 834655 Ref. 1.
- Cu **pompă de mână hidraulică** Cod 834700. **De la Ø 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.**

**Material:**

Oțel special pentru scule, brunat.

**Notă:**

- **La acționare prin scule hidraulice, se va schimba șurubul de presiune cu un bolț de tracțiune Cod 834070 (accesorii speciale).**
- **Ref. 32 și 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robinetii 1/2 inch.**

## Descriere tehnică

Pentru grosimea materialului (tablă OL 37)	1,75 mm
Ø găurii de perforat în prealabil	11 mm
Pentru filet metric conform DIN EN 60423	M 20×1,5
Pentru table inox până la	1,25 mm
Șurub de presiune	M10×1×45
Mărimea cheii pentru șurubul de presiune	17 mm
Pentru fileturi de țevi armate conform DIN 40430	Pg13
Ø poansonului (Ø găurii)	20,5 mm
Tip produs	Sculă de perforat

## Accesorii

Șurub de presiune de schimb pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------