

fetra[®]
....**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2740****Date comandă**

Numărul de comandă	919820 2740
GTIN	4017976027401
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel sudată, plăci din blat de lemn cu suprafață de decor de fag, așezate pe cadrul unghiular din oțel, margine de 12 mm înălțime, împotriva alunecării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj Ø 125 (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**

Albastru briliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Tip	2740
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare superioară	820 mm

Ø roții	125 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	200 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg
Greutate	28 kg
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncime	511 mm
Înălțime	1040 mm
Lățime	985 mm
Capacitate portantă maximă	300 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Tip produs	Mese mobile