

**fetra**<sup>®</sup>**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2403****Date comandă**

Numărul de comandă	919860 2403
GTIN	4017976024035
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Materialul roții	TPE
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții	200 mm
Greutate	58 kg
Lățime	1397 mm

Înălțime	900 mm
Tip	2403
Înălțime platformă de încărcare superioară	900 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	270 mm
Standard	EN 1757-3
Adâncime	809 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Capacitate portantă maximă	600 kg
Tip produs	Mese mobile