

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Cărucior de transport, Tip: TK1327****Date comandă**

Numărul de comandă	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Cadre de țevi sudate, rezistente la uzură, **mânere de siguranță** din plastic. Cu 2 roți cu aer, butuci cu rulmenți cu role și 2 stele cu roți cu cinci brațe TPE. Deplasări dese în condiții dificile de teren în zonă netedă și deplasări ocazionale pe scări.

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Lățime	590 mm
Greutate	20 kg
Tip	TK1327
Ø rolelor pentru urcare	125 mm
Ø roții	260 mm
Lungime suprafață palet	250 mm
Capacitate portantă	200 kg

Lățime suprafață palet	320 mm
Materialul roții	Echipare cu anvelope, roți TPE dispuse în stea
Înălțime	1300 mm
Tip produs	Cărucior de transport