

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg, Tip: 12403****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 919865 12403 |
| GTIN | 4017976124032 |
| Clasa articolului | 96F |

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme și rulmenți pe role.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Înălțime | 925 mm |
| Materialul roții | Cauciuc masiv elastic |
| Lățimea platformei de încărcare | 1200 mm |
| Înălțime platformă de încărcare inferioară | 283 mm |
| Număr de roți fixe fără frână | 2 |
| Adâncime | 800 mm |

| | |
|---|-------------|
| Standard | EN 1757-3 |
| Capacitate portantă pe platforma superioară | 500 kg |
| Adâncimea platformei de încărcare | 800 mm |
| Tip | 12403 |
| Înălțime platformă de încărcare superioară | 925 mm |
| Ø roții | 200 mm |
| Lățime | 1410 mm |
| Capacitate portantă maximă | 1200 kg |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 |
| Greutate | 77 kg |
| Tip produs | Mese mobile |