

**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2742****Date comandă**

Numărul de comandă	919820 2742
GTIN	4017976021300
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel sudată, plăci din blat de lemn cu suprafață de decor de fag, așezate pe cadrul unghiular din oțel, margine de 12 mm înălțime, împotriva alunecării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj Ø 125 (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime platformă de încărcare inferioară	200 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	820 mm
Standard	EN 1757-3
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg

Capacitate portantă maximă	300 kg
Ø roții	125 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	36 kg
Tip	2742
Adâncime	611 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Materialul roții	TPE
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Înălțime	1040 mm
Lățime	1135 mm
Tip produs	Mese mobile