

fetra[®]
....**Masă mobilă cu 3 platforme de încărcare, Tip: 4830****Date comandă**

Numărul de comandă	919875 4830
GTIN	4017976048307
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile. **Tăvi impermeabile la ulei** cu margine înaltă de **40 mm**, 3 platforme de încărcare.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Tip	4830
Materialul roții	TPE
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare inferioară	207 mm

Lățime	1021 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Înălțime platformă de încărcare superioară	829 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Capacitate portantă pe platforma mijlocie	200 kg
Înălțime	870 mm
Greutate	46 kg
Ø roții	160 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Înălțime platformă de încărcare mijlocie	519 mm
Standard	EN 1757-3
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Adâncime	500 mm
Tip produs	Mese mobile