

**Cărucior cu mâner, Tip: KF2****Date comandă**

Numărul de comandă	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel sudată, platformă din blat de lemn. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Înălțime	860 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Materialul roții	TPE
Lățimea platformei de încărcare	600 mm

Greutate	11 kg
Lățime	890 mm
Capacitate portantă	250 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Standard	EN 1757-3
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Tip	KF2
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Adâncime	500 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de apucare