



Suport de scule universal cu mandrină cu 3 bacuri



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 836435 |
| GTIN | 7290003243815 |
| Clasa articolului | 83G |

Descriere

Execuție:

Suport universal pentru scule, cu mandrină cu 3 bacuri. Bacuri robuste, călite (58 HRC), lucru confortabil și transmitere a momentelor mari prin mânerul din aluminiu rezistent la șoc cu înveliș din plastic antiderapant.

Avantaj:

Datorită mandrinelor cu 3 bacuri se prind diverse geometrii (de ex. scule rotunde, triunghiulare sau hexagonale).

Aplicație:

Strângere rapidă și sigură a diverselor scule ca de ex. teșitor conic, răzuitor, pilă de precizie etc.

Ø gamă de prindere: 0,5 - 8 mm

Greutate: 165 g

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|------------|
| Ø gamă de prindere | 0,5 - 8 mm |
| Greutate | 165 g |
| Tip produs | Ștreang |

Accesorii

| | |
|--|--------|
| Lamă de schimb dreaptă (80×4,2 mm) oțel pentru scule | 836410 |
| Lamă de schimb dreaptă (50×2,5 mm) Carbură | 836420 |

Lamă de schimb dreaptă (75×2,5 mm)HSS

836425