

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-801, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094351 10
GTIN	10076490491809
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

Seria HyFlex®. Mănuși versatile cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru lucrări precise și generale. Oferă un echilibru optim între confort, mobilitate și protecția mâinii. Cu Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pentru reducerea oboselei mâinii. Standard Öko-Tex® 100. Cu material Nylon-Spandex și strat de acoperire fără silicon. Fără latex.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Fără DMF	nu
Ajustabilitate	foarte bun(ă)

Protecție la temperaturi înalte	nu există
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Mărimea mănușilor	10
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Fără silicon	nu
Material acoperire	Nitril
Simț tactil	foarte bun(ă)
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3131A
Material de suport	Spandex Nylon
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	192 mm
Culoarea	negru / gri
Greutate	20,4 g
Tehnologie de tricotat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale

