



Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg, Tip: 12405



Date comandă

Numărul de comandă	919865 12405
GTIN	4017976124056
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme și rulmenți pe role.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățimea platformei de încărcare	1600 mm
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	283 mm
Lățime	1810 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Materialul roții	Cauciuc masiv elastic

Greutate	100 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime	925 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	925 mm
Tip	12405
Standard	EN 1757-3
Ø roții	200 mm
Adâncime	800 mm
Capacitate portantă maximă	1200 kg
Capacitate portantă pe platforma superioară	500 kg
Tip produs	Mese mobile