

## Set de poansoare rotunde pentru perforarea tablei „metric” Ø 12,5 – 63,5 mm, în cutie de tablă



### Date comandă

Numărul de comandă	834550
GTIN	2050001002846
Clasa articolului	86C

### Descriere

#### Livrare:

Câte 1 poanson și matriță (ca poanson rotund pentru tablă Cod 834000) pentru Ø găurii 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 șurub de presiune (Cod 834040 Ref 16/70).

4 șuruburi cu rulment axial sferic (Cod 834060 Ref. 10/55; 16/70; 20/90 și Cod 834040 Ref. 6/30 cu rulment axial sferic).

1 burghiu în trepte similar Cod 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 cutie de tablă în dimensiunile 335×230×55 mm.

### Descriere tehnică

Tip produs	Sculă de perforat
------------	-------------------

### Accesorii

Șurub de schimb cu lagăr axial sferic pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 10/55 mm	834060 10/55
---	--------------

Poanson rotund pentru perforarea tablei fără lagăr axial sferic Ø poansonului (Ø găurii) 63,5 mm	834000 63,5
Șurub de schimb cu lagăr axial sferic pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 20/90 mm	834060 20/90
Șurub de schimb cu lagăr axial sferic pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 16/70 mm	834060 16/70
Șurub de presiune de schimb pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 6/30 mm	834040 6/30
Poanson rotund pentru perforarea tablei fără lagăr axial sferic Ø poansonului (Ø găurii) 12,5 mm	834000 12,5
Poanson rotund pentru perforarea tablei fără lagăr axial sferic Ø poansonului (Ø găurii) 25,5 mm	834000 25,5
Șurub de presiune de schimb pentru poanson rotund pentru perforarea tablei Ø filet / lungime 16/70 mm	834040 16/70