

**Suport pentru material, Tip: 3282****Date comandă**

Numărul de comandă	919902 3282
GTIN	4017976328201
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Structură din oțel sudat cu platformă din tablă de oțel pentru depozitarea cutiilor din plastic și a coșurilor din sârmă. Reglabil manual pe înălțime în trepte de 25 mm. 4 role de ghidaj (două cu frână) cu cauciuc din elastomer termoplastic. Platformă din tablă de oțel înclinabilă, cu margine de montaj unilaterală.

**Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Greutate	18 kg
Înclinare reglabilă	0; 15; 30 grad
Capacitate portantă	150 kg
Tip	3282
Ø roții	75 mm
Lățimea platformei de încărcare	510 mm

Adâncimea platformei de încărcare	410 mm
Domeniul de reglare pe înălțime	755 - 1105 mm
Tip produs	Suport pentru material