

fetra[®]
....**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare, Tip: 2496B****Date comandă**

Numărul de comandă	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu mecanism de blocare), cu anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Platforme din tablă de oțel **coplanare** cu cadrul.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Standard	EN 1757-3
Greutate	42 kg
Materialul roții	TPE
Capacitate portantă maximă	500 kg
Înălțime platformă de încărcare superioară	860 mm

Adâncime	609 mm
Tip	2496B
Înălțime	860 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Lățime	737 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățimea platformei de încărcare	600 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare inferioară	228 mm
Ø roții	160 mm
Tip produs	Mese mobile