

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Cărucior cu patru pereți, Tip: 1551****Date comandă**

Numărul de comandă	919877 1551
GTIN	4017976015514
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Cărucior cu patru pereți, cu un perete longitudinal **detașabil**. Platformă din plăci de lemn cu suprafață de decor de faș, construcție sudată din oțel, 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

**Standard:****EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Tip	1551
Lățime	1180 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	40 kg
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm

Înălțime	990 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
Ø roții	200 mm
Materialul roții	TPE
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Adâncime	609 mm
Tip produs	Cărucior cu patru pereți